



ZAF102A\_B

**Festplatzverteilerschrank Gr.2, ortsfest, 1-türig, mit SaS 30x8mm, 5-polig**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1005 mm
Breite	1110 mm
Tiefe	315 mm

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Ja
Mit Standfuß	Nein
Anzahl Felder	4
Anzahl Reihen	0

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Werkstoff**

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	2

**Konnektivität**

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

**Architektur**

Polanzahl	4
-----------	---

**Spannung**

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

Abbildungen | Zeichnungen

