



BRN7021019001

BRN, bodemprofiel 70x210 mm, pvc, wit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	67 mm
Breedte	210 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	3
Deur 2	65 mm
Dekselbreedte 3	65 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	11300 - 11300 mm ²
-----------------	-------------------------------

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten- inbouw
------------------------------------	---

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Crème
RAL-code	9001

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Ja
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

