



VB118P

**Opbouwverdeler Vega IP40, 400x325x145mm, 1x18 modulen, deur transparant**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

**Installatie, montage**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                |
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 90 A |
|-----------------|------|

**Vermogen**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20$ K | 21,8 W |
|----------------------------------------------------|--------|

**Samenstelling**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Aantal DIN-rails     | 1   |
| Aantal verdelerrijen | 1   |
| Met slot             | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |

**Capaciteit**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 18 |
|----------------|----|

**Funcities**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Nee |
| Met buisvoeren                    | Ja  |

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 325 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Diepte  | 146 mm |

**Deksel, deur**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten     | 1 |

**Afmetingen**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Aantal breedte-eenheden | 18 |
|-------------------------|----|

**Deksel, deur**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Deur/deksel is transparant | Ja |
|----------------------------|----|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Materiaal**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Materiaal | Polystyreen (PS) |
| RAL-code  | 9010             |
| Kleur     | Helderwit        |

**Samenstelling**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja  |
| Materiaal montageplaat  | Nee |

**Veiligheid**

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK                            | IK07                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30                                      |
| Type slot                                  | Klik op slot<br>Zonder slot               |
| Gloeidraad test                            | 650 °C                                    |

| Duurzaamheid |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |