



KBN663C

**Stiftschiene 3P+N 10<sup>2</sup> für 24x1+N/LS 1PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Architektur**

Polanzahl 4

**Abmessungen**

Länge 428 mm

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit U<sub>imp</sub> 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 230 - 400 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Stift

**Kapazität**

Anzahl Module 24

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja