



WH11628305C



**basico encastré complet: Prise 2x type 23 avec affichage d'état, Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Tension**

Tension nominale 250 V

Tension nominale 250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 43.7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36.2 mm

Profondeur de montage 7.5 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Oui

**Textes**

Inscription Sans inscription

Housse Plaque pleine

---

**Textes**

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans marquage

---

**Convient pour**

basico encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----