



LFF400639001

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40 mm
Bredd	57 mm

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Inställningar

Vinkel område	83 - 97
---------------	---------

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Obehandlad
Färg	Crème
RAL-kod	9001

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Illustrationer | teckningar

