



961852505

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, anthr. m.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
-------	-----------

RAL Nummer	7021
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Abmessungen

Höhe	55,50 mm
------	----------

Breite	55,50 mm
--------	----------

Anzahl Einheiten	1
------------------	---

Einbautiefe Unterputz-Dosen	29 mm
-----------------------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung
------------	---------------------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
---------------------------------	--------------------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
------------------------------	----

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------