



WH20100403B



**kallysto ENC: S3+3: Lumière + Ventilateur (lumineux) + pl. de fixat. + face Gris**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Dimensions

Dimensions 77 x 77 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

#### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui