



WH20100403A



kallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) + face pour combinaison gris

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	60 x 60 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
Type de commutation	Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----