



WH11628300C



**basico UP komplett: Steckdose 2x Typ 23 mit Statusanzeige, Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V       |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Weiss       |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Höhe                        | 86 mm   |
| Breite                      | 86 mm   |
| Tiefe                       | 43.7 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 36.2 mm |
| Einbautiefe                 | 7.5 mm  |

**Anschluss**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schweizer Norm Typ 23     |
| Leiterquerschnitt     | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Mit Krallenbefestigung | Nein               |
| Montageart             | Schraubbefestigung |

**Ausstattung**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 23 |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein                  |
| Mit Klappdeckel                 | Nein                  |
| Mit Schutzelektrokontakt rund   | Ja                    |
| Mit Signallampe                 | Nein                  |
| Mit Schloss                     | Nein                  |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |
| Schutzart IP      | IP20 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Ja   |

**Texte**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Aufdruck  | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Vollplatte    |

| <b>Texte</b> |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen  |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung              |

| <b>Geeignet für</b>     |  |
|-------------------------|--|
| basico Unterputzmontage |  |

| <b>Nachhaltigkeit</b> |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-konform          | Ja |