



WH11628300C



basico encastré complet: Prise 2x type 23 avec affichage d'état, Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	43.7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36.2 mm
Profondeur de montage	7.5 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes	
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans marquage

Convient pour	
basico encastré	

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui