



WH20100405B



kallysto UP: S1(3+3): LICHT + VENT (bel.)+ Befestigungsplatte + Front Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz
 RAL Nummer 9005
 Glanzgrad Matt
 Werkstoff Duroplast
 Oberfläche Unbehandelt

Kenzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung
 Mit Krallenbefestigung Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 77 x 77 mm
 Einbautiefe 12 mm
 Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm
 Durchmesser 60 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20
 Stossfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckklemme

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen
 Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
 Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja