



FWB63K1

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	12
Кількість рядів щита	6
Кількість секцій по ширині	3
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Ємність

Кількість модулів	144
-------------------	-----

Функції

3 вводи для трубопроводів	Так
---------------------------	-----

Розміри

Висота	950 mm
Ширина	800 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	950 mm
Вбудована ширина	800,00 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
-----------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	36
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	6
---------------------------	---

Підключення

Тип монтажу	Поверхневий монтаж
-------------	--------------------

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал монтажної пластини	Акрлонітрілстирол акрилат (ASA) Полікарбонат (PC)

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Так

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP31
Тип блокування	Засувний замок Без замка

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----