



FWB63K1

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	12
Кількість рядів щита	6
Кількість секцій по ширині	3

Ємність

Кількість модулів	144
-------------------	-----

Розміри

Висота	950 mm
Ширина	800 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	950 mm
Вбудована ширина	800,00 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
-----------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	36
------------------------------	----

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	6
---------------------------	---

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP31

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----