



VA12A

Kleinv.,Volta,APV,1x12PLE,IP30,Version Schweiz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	12.50 W
---	---------

Ausstattung

Anzahl Reihen	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Abmessungen

Höhe	245 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96.50 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----