



ZB34VT10APZ2

**Systemschrank, univers Z, 1100x1050 mm, mit Einspeise- u. APZ-Feld**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1100 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	12 - 12 mm

**Ausstattung**

Anzahl Felder	4
Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	10
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

**Kapazität**

Anzahl Verteilerfeld	2
----------------------	---

**Anschluss**

Art der Sammelschieneneinspeiseklemme	ESA 5-polig 1 - 25 mm <sup>2</sup>
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	1
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Horizontal

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

