



LFS602006VERZ

Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x200mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 60 mm  |
| Breite | 200 mm |

Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Farbe      | Zink     |

Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

Konfiguration

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schnittkaschierend | Nein |
|--------------------|------|

Konnektivität

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Montageart | Schraubanschluss<br>Schnappbefestigung |
|------------|----------------------------------------|

Geeignet für

|              |
|--------------|
| LFS 60 x 200 |
|--------------|

Abbildungen | Zeichnungen

