




WH11628306A



basico: Prise 2x T23 avec affichage d'état, avec face pour combinaison Orange

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Orange
Code RAL 2004
Finition Brillant
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 60 mm
Largeur 60 mm
Profondeur 43.7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 36.2 mm
Profondeur de montage 7.5 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23
Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Avec fixation à griffes Non
Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23
Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation Non
Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Oui

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse	Obturbateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans marquage

Convient pour

basico encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----