



VA12G

**VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X12M**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

**Ισχύς**

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε $\Delta T=20K$	12,50 W
--	---------

**Διαστάσεις**

Ύψος	245 mm
Πλάτος	305 mm
Βάθος	96,50 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Με διάφανη πόρτα	Ναι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

**Υλικά**

Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

**Εξοπλισμός**

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι
------------------------	-----

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναι
-------------------------------------	-----

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	650 °C
Βαθμός προστασίας με πόρτα	IP30

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----