



962592502

**Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 23, S.-kl., Integro Modul-Einsätze, pw m.**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	55,50 mm
Breite	55,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzeleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

Berker Integro

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja