



HWX034H

**Unterspannungsauslöser 380-480V AC (UV)**

**Technische Eigenschaften**

**Leistung**

Anzugsverbrauch	200 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Spannung**

Steuerspannung AC	380 - 480 V
Isolationsspannung $U_i$	480 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V

**Funktionen**

Verzögert	Nein
-----------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja