



M16739016

Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6,5-8mm verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	8 mm
Breite	8 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	49 - 49 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	0
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiss

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

