



M16739016

**LF goulotte mini 6,5-8mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	8 mm
Largeur	8 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	49 - 49 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	0
---	---

**Matière**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Sans écisses
--------------------------	--------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Écisses incluses	Non
Avec film de protection	Non

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

