



KXA10E

Schutzleiterklemme 10mm², Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 0 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Abmessungen

Höhe 51,50 mm

Breite 58 mm

Tiefe 10 mm

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 10 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 16 mm²

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja