




KXA10E

**Rijgklem 10 mm<sup>2</sup> aarde, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 0 A |
|-----------------|-----|

**Vermogen**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 1 W |
|----------------------------------|-----|

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 51,50 mm |
| Breedte | 58 mm    |
| Diepte  | 10 mm    |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

**Materiaal**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
|-----------|----------------|

**Installatie, montage**

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

**Aansluiting**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 1 - 10 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|