



KXA10L

Durchgangsklemme-Phase 10mm², 400V-57A, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 57 A

Abmessungen

Höhe 51,50 mm

Breite 58 mm

Tiefe 10 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 10 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 16 mm²

Werkstoff

Farbe Grau

Werkstoff Polyamid (PA)

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja