



170108

**Präsenzmelder Aufputz Bewegungsmelder polarweiß, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	10 - 1000 lx
-------------------------------	--------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m
------------------------	-------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
Werkstoff	Thermoplast

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Texte**

Anschlussart	Mit Steckklemme
Funktion	Mit Kommunikation zwischen Einzelgeräten bei Parallelschaltung (Wächtersystem-Bildung)
Montageart	Für Deckenmontage (auch Auf 60er Einbaudose)

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja