



170108

Präsenzmelder Aufputz Bewegungsmelder polarweiß, matt

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	10 - 1000 lx
--------------------------------	--------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m
------------------------	-------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Werkstoff	Thermoplast

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Funktion	Mit Kommunikation zwischen Einzelgeräten bei Parallelschaltung (Wächtersystem-Bildung)
Montageart	Für Deckenmontage (auch Auf 60er Einbaudose)

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja