



170107

**DALI IR Präsenzmelder Hauselektronik polarweiß, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
-------------	---------------

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	7 - 7 m
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel einstellbar	360 - 360 °

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

**Reichweite**

Max. Reichweite frontal	7 m
Max. Reichweite zu einer Seite	3,50 m

**Beleuchtung**

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

**Einstellungen**

Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
--------------------------------	----

**Spannung**

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 60 °C
--------------------	-------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
--------------------------------	------

**Texte**

Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
----------	--------------------------------