



170107

Rilevatore di presenza a infrarossi DALI rivelatore movimento Bianco pol. opaco

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza d'installazione	2,50 - 2,50 m
-------------------------	---------------

Rilevazione

Tipo di sensore	Rilevatore di presenza
Diametro di rilevamento a pavimento	7 - 7 m
Angolo di copertura regolabile	360 - 360 °
Angolo di rilevamento	360 - 360

Materiali

Colore	Bianco polare
finitura superficiale	Opaco
Trattamento	Non trattato
Materiale	Materiale termoplastico

Distanza di rilevamento

Area massima di rilevamento frontale	7 m
Portata massima di trasmissione laterale	3,50 m

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

Impostazioni

Soglia di luminosità regolabile	Si
---------------------------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 60 °C
-------------------------	-------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP41
---	------

Testo

Funzione	Utilizzabile solo come apparecchio singolo
----------	--