



L68789010

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x260mm verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	I90
------------------------	-----

Architektur

Anzahl der brennbaren Seiten	3
------------------------------	---

Abmessungen

Höhe	142 mm
Innenhöhe	102 mm
Breite	300 mm
Innenbreite	259 mm
Maß a	400 mm
Lichter innerer Querschnitt	26418 - 26418 mm ²

Werkstoff

Werkstoff	Gips Stahl
Oberfläche	Lackiert

Ausstattung

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016

Geeignet für

FWK 3E 100x260

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

