



FT83E

**Schrank, univers, IP54, SK I, H1250 x B800 x T275, 288 PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1250 mm
Breite	800 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Kant 7 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	8
---------------	---

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------