



FT83E

Väggskåp,univers,IP54/I,H1250 x B800 x D275,288 mod

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1250 mm
Bredd	800 mm
Djup	275 mm
Material tjocklek sidovägg	2 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	3-sidig, 7 mm
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6

Installation, montering

Montering	Infälld montering Utanpåliggande montering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	8
-------------	---

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	630 A
-----------	-------