



BKFD250045

Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 250x(45-70)mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Breite | 250 mm |
| Länge | 2400 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 14700 - 14700 mm ² |

Kapazität

| | |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 60 |
|---|----|

Abmessungen

| | |
|--------------------|------------|
| Mindestestrichhöhe | 45 mm |
| Nivellierbereich | 45 - 70 mm |

Einsatzbedingungen

| | |
|---|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 3 kN |
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 2 kN |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Einbaueinheiten | 3 |
|----------------------------|---|

Anleitung

| | |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

Ausstattung

| | |
|----------------------|--------------------|
| Kammeranzahl | 1 - 1 |
| Montageart Trennwand | Schraubbefestigung |
| Mit Trennwand | Nein |

Werkstoff

| | |
|----------------------------|------------|
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Kunststoff |

Abdeckung, Tür

| | |
|-------------------|----------|
| Werkstoff Deckel | Stahl |
| Oberfläche Deckel | Verzinkt |

Funktionen

| | |
|----------------------------------|----|
| Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar | Ja |
|----------------------------------|----|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Oberfläche | Verzinkt |
|------------|----------|

Funktionen

| | |
|----------------|------|
| Mit Bodenwanne | Nein |
|----------------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------------|------|
| Abdeckung Montageöffnung | Nein |
| Deckelbefestigung rastend | Nein |

Abbildungen | Zeichnungen

