



FL590E

Porte, orion plus, interne, métallique, 450x250mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	450 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Métal
Traitement de surface	Galvanisé

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm