



LFE600669010

Endstück einstellbar ASA witterungsbeständig/UV-stabil zu LFE 40x60mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Konfiguration

Schnittkaschierend	Ja
--------------------	----

Konnektivität

Montageart	Schraubanschluss Schnappbefestigung
------------	--

Abbildungen | Zeichnungen

