



LFE600669010

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 60 mm |
| Bredd | 60 mm |

##### Material

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Material   | Akrylnitrilstyrenakrylat (ASA)<br>Polykarbonat (PC) |
| Behandling | Obehandlad                                          |
| Färg       | Vit                                                 |
| RAL-kod    | 9010                                                |

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK10 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

##### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25 - 60 °C |
|------------------|-------------|

##### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

##### Konfiguration

|          |    |
|----------|----|
| Överlapp | Ja |
|----------|----|

##### Anslutning

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Typ av montering | Skruvanslutning<br>Snabbanslutning |
|------------------|------------------------------------|

#### Illustrationer | teckningar

