



47903512



W.1 Łącznik seryjny z gniazdem SCHUKO pionowy kompletny IP55 biały

Właściwości techniczne

Wymiary

Wymiary	147 x 76 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	0 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Prąd załączania	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	7011 9010
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni	Mat

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Sprzęt

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu pionowego
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Uszczelka	Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak