



LNH000050M6A

**NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 50A Kombimelder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik	aM
-----------------------	----

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH000
Sicherungscharakteristik	aM

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 690 V
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	50 A
-----------	------

**Einsatzbedingungen**

Isoliert	Nein
----------	------

**Elektrische Hauptattribute**

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1	80 kA
---	-------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,50 W
---------------------------------------	--------

**Abmessungen**

Höhe	79 mm
Breite	20,80 mm
Tiefe	52,5 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja