



LNH000050M6A

**Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt niez. aM 50A 690VAC**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Charakterystyka wyzwalania	aM
----------------------------	----

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH000
Charakterystyka bezpiecznika	aM

**Napięcie**

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 - 690 V
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz	690 - 690 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	50 A
-----------------	------

**Warunki użytkowania**

Izolowany	Nie
-----------	-----

**Główne atrybuty elektryczne**

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	80 kA
--	-------

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,50 W
--	--------

**Wymiary**

Wysokość	79 mm
Szerokość	20,80 mm
Głębokość	52,5 mm

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak