



LNH000050M6A

Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt niez. aM 50A 690VAC

Właściwości techniczne

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	aM
----------------------------	----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH000
---------------------------------	-------

Charakterystyka bezpiecznika	aM
------------------------------	----

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	690 - 690 V
--	-------------

Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz	690 - 690 V
----------------------------------	-------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	50 A
-----------------	------

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia I _{cn} zgodnie z IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,50 W
--	--------

Wymiary

Wysokość	79 mm
----------	-------

Szerokość	20,80 mm
-----------	----------

Głębokość	52,5 mm
-----------	---------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----