



LNH000050M6A

## Pojistka nožová NH000 aM 690V 50A dvojitá signalizace

### Technické vlastnosti

#### Architektura

Vypínací charakteristika aM

#### Pojistka

Velikost pojistky NH000

Charakteristika pojistek aM

#### Napětí

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 690 - 690 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 690 - 690 V

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 50 A

#### Podmínky použití

Izolované Ne

#### Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I<sub>cn</sub> AC podle IEC 60898-1 80 kA

#### Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 2,50 W

#### Rozměry

Výška 79 mm

Šířka 20,80 mm

Hloubka 52,5 mm

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano