



HW4P416FB

Interrupitor automático ACB HW4 1600A 4P 120kA fijo unidad de disparo sentinel

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1600 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	120 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	100 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	100 kA

Endurancia

Endurancia mecánica en número de maniobras	20000
--	-------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Resistencia

Resistencia interna	7 µΩ
---------------------	------

Arquitectura

Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí