



BRAP802001ELN

**Socle de goul.alu,80x200,2comp,anodisé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	80 mm
Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	2
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de couverture 2	80 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

**Dimensions**

Section intérieure / utile	14250 - 14250 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-------------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	56
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	75

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

**Matière**

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Anodisé naturel

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Goupilles de jonction en référence séparée
-----------------------------------	--

**Equipement**

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

[Photos](#) | [dessins](#)

