



170111

BLC Deckenwächter 360 Bewegungsmelder polarweiß, matt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Montagehöhe | 3 - 3 m |
| Aufbauhöhe | 42 mm |

Erfassung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor | Bewegungsmelder |
| Erfassungsdurchmesser am Boden | 20 - 20 m |
| Erfassungswinkel | 360 - 360 |
| Erfassungswinkel einstellbar | 360 - 360 ° |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Polarweiß |
| Glanzgrad | Matt |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Werkstoff | Thermoplast |

Reichweite

| | |
|--------------------------------|------|
| Max. Reichweite frontal | 10 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 10 m |

Beleuchtung

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Ansprechhelligkeit einstellbar | 2 - 80 lx |
|--------------------------------|-----------|

Einstellungen

| | |
|--------------------------------|----|
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
|--------------------------------|----|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|--------------------|-----------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Texte

| | |
|----------|--|
| Funktion | Mit Abdimmfunktion (Soft-Aus) bei Verwendung von BLC Dimmeinsätzen |
|----------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |