



170110

**BLC Präsenzmelder mit Konstantlichtregelung Bewegungsmelder polarweiß, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Aufbauhöhe	42 mm

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	8 - 8 m
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel einstellbar	360 - 360 °

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

**Reichweite**

Max. Reichweite frontal	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite	4 m

**Beleuchtung**

Ausprechhelligkeit einstellbar	10 - 1000 lx
--------------------------------	--------------

**Einstellungen**

Ausprechhelligkeit einstellbar	Ja
--------------------------------	----

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Texte**

Funktion	Mit Dia-Vortragsfunktion Mit Abdimmfunktion (Soft-Aus) bei Verwendung von BLC Dimmeinsätzen
----------	--

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja