



KDQ08129005

Klappdeckel Q08 294x294mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	60 mm
Einbaubreite	294 mm
Einbaulänge	294 mm
Länge	314 mm
Breite	314 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	12 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q08
--------------------------------	-----

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Nein
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN
--------------------------------------	--------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Klappdeckel
------------------	-------------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Texte

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
--------------	----------------------------

Werkstoff

Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	8

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	8
Anzahl der Gerätetische	4

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

