



KDQ08129005

**Scharnierdeksel Q08 294x294mm zwart voor 12mm vloerafdekking**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	60 mm
Inbouwbreedte	294 mm
Inbouwlengte	294 mm
Lengte	314 mm
Breedte	314 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

**Configuratie**

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q08
--	-----

**Installatie, montage**

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Nee

**Instructies**

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

**Materiaal**

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

**Deksel, deur**

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	1,5 kN
--	--------

**Deksel, deur**

Type deur	Klapdeksel
-----------	------------

**Funcies**

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

**Teksten**

Leidinguitgang	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

**Materiaal**

Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal stopcontacten	8

**Uitrusting**

Aantal ingebouwde apparaten	8
Aantal stopcontactdozen	4

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

