



KDQ08129005

Klappdeckel Q08 294x294mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

Technische Eigenschaften

Architektur

| | |
|-----------------------------|----|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | Ja |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Einbautiefe | 60 mm |
| Einbaubreite | 294 mm |
| Einbaulänge | 294 mm |
| Länge | 314 mm |
| Breite | 314 mm |
| Dicke Bodenbelagsaussparung | 12 mm |

Konfiguration

| | |
|---------------------------------|-----|
| Einbaugrösse (Unterflursysteme) | Q08 |
|---------------------------------|-----|

Installation, Montage

| | |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Hohlbodenmontage | Nein |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Nein |
| Geeignet für Nasspflege | Nein |

Anleitung

| | |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

Werkstoff

| | |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
|-----------|---------------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|---------------|
| Werkstoff Deckel | Polyamid (PA) |
|------------------|---------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 1.5 kN |
|--------------------------------------|--------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Klappdeckel |
|------------------|-------------|

Funktionen

| | |
|-----------------------------|----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
|-----------------------------|----|

Texte

| | |
|--------------|----------------------------|
| Kabelauslass | Mit Kabelauslass im Deckel |
|--------------|----------------------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Tiefschwarz |
| RAL Nummer | 9005 |

Anschluss

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO | 8 |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 8 |
| Anzahl der Gerätetische | 4 |

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP30 |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

