



LNH0025M6A

## Pojistka nožová NH0 aM 690V 25A dvojitá signalizace

### Technické vlastnosti

#### Architektura

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vypínací charakteristika | aM |
|--------------------------|----|

#### Pojistka

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Velikost pojistky | NH0 |
|-------------------|-----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Charakteristika pojistek | aM |
|--------------------------|----|

#### Napětí

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Typ napájecího napětí | AC |
|-----------------------|----|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 690 - 690 V |
|--------------------|-------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Jmenovité napětí při AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|-------------------------------|-------------|

#### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 25 A |
|-----------------|------|

#### Podmínky použití

|           |    |
|-----------|----|
| Izolované | Ne |
|-----------|----|

#### Hlavní elektrické atributy

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 80 kA |
|----------------------------------------------------------------|-------|

#### Výkon

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 1,40 W |
|----------------------------------------------|--------|

#### Rozměry

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 125 mm |
|-------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 30 mm |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hloubka | 61 mm |
|---------|-------|

#### Udržitelnost

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
|---------------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Bez REACh-SVHC | Ano |
|----------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|